


THE Morgan mor-FLEX Lens

MT6673


MOR04012-SV Rev B

Världens mest bekväma, effektiva och lättanvända handsfree ögon spolningssystem.



Morgan Lens — används av över 90 % av sjukhusen i USA vid akutbehandling av brännskador i ögonen (kemisk eller aktinisk) eller vid avlägsnandet av ej inbäddade främmande föremål.

Starta alltid ett minimalt flöde FÖRE insättandet



1 Ger ett kontinuerligt flöde av lösning till alla områden av ögat och insidan av ögonlocken, även om ögonen är hårt slutna.


2 Behandlingen pågår under mindre än 20 sekunder – enkel och okomplicerad design som kräver minimal utbildning.

3 Möjliggör att sjukvårdspersonal kan behandla andra skador eller transportera patienten utan avbrott.



morganlens.com är den webbplats där du kan lära dig mer om ögonspolning i nödsituationer med Morgan Lens eller för allmän information om ögonspolning och ögonskador.

Morgan Lens, Morgan Lens Delivery Set och Medi-Duct kombineras för att tillhandahålla det mest effektiva, handsfree ögonspolningssystemet.



MT6673

Morgan mor-FLEX® Lens ger handsfree ögonspolning och/eller medicinering till hornhinnan och bindhinnan. Morgan Lens kan användas i timmar eller till och med dagar, vilket ger den kontinuerliga behandling som ofta krävs vid allvarliga kemiska brännskador.



MT202

A Morgan Lens Delivery Set® tillåter samtidig spolning av båda ögonen. Istället för att slösa bort värdefull tid och pengar på separata IV-ställningar kan Morgan Lens Delivery Set fästas på en eller två uppsättningar av Morgan Lens.



MT63

A Medi-Duct® är ett ögonvätskehanteringssystem utformat för att göra spolning med Morgan Lens ännu enklare. Dess superabsorberande veke för bort spolningslösningen från patienten för enkel uppsamling och kassering.

The Morgan Lens
MorTan Inc.

800-423-8659 P.O. Box 8719, Missoula, MT 59807 USA
329 East Pine Street, Missoula, MT 59802 USA **T:** 406-728-2522
F: 406-728-9332 **E:** mortan@morganlens.com

