


Läätis Morgan mor-FLEX Lens

MT6673


MOR04012-ET Rev B

Maailma mugavaim, tõhusaim
ja hõlpsaimalt kasutatav
käed-vabad silmaniisutussüsteem.



Läätse **Morgan Lens** kasutab enam kui 90% USA haiglaist kemikaali või päikesekiirguse mõjul tekkinud silmapõletuste erakorralisel ravil või mitte sissetunginud võõrkehade eemaldamisel.

Alustage enne sisestamist alati vähima vooluga



1 Viib lahuse pideva vooluna kõigisse silmapiirkondadesse ja silmalaugude alla isegi siis, kui silmad on tihedalt suletud.


2 Ravi algab vähem kui 20 sekundiga – lihtne ja arusaadav kujundus nõuab vaid lühikest koolitust.

3 Võimaldab meditsiinitöötajail tegeleda katkematult muude vigastuste või patsiendi teisaldamisega.



morganlens.com on veebileht, kust saate lisateavet silma erakorralise niisutamise kohta läätse Morgan Lens abil või üldteavet silma loputamise ja silmavigastuste kohta.

Morgan Lens, Morgan Lens Delivery Set ja Medi-Duct tagavad ühendatuna tõhusaima saadaoleva käed-vabad silmaniisutussüsteemi.

**MT6673**

Läätis Morgan mor-FLEX[®] Lens võimaldab käed-vabad silma loputamist ja/või manustada ravimeid sarv- ning sidekestale. Läätse Morgan Lens võib kasutada tundide või isegi päevade kaupa, pakkudes pidevat ravi, mis on sageli vajalik tõsiste keemiliste põletuste korral.

**MT202**

Manustamiskomplekt Morgan Lens Delivery Set[®] võimaldab niisutada mõlemat silma samal ajal. Selle asemel, et väärtuslikku aega ja raha eraldi I.V. tilgutite kulutada, võib manustamiskomplekti Morgan Lens kinnitada ühe või kahe läätse Morgan Lens külge.

**MT63**

Medi-Duct[®] on silma vedelikjuhtimissüsteem, mille eesmärk on muuta niisutamine läätsega Morgan Lens veelgi mugavamaks.

The Morgan Lens
MorTan Inc.

800-423-8659 P.O. Box 8719, Missoula, MT 59807 USA
329 East Pine Street, Missoula, MT 59802 USA **T:** 406-728-2522
F: 406-728-9332 **E:** mortan@morganlens.com

